




PFG 1.5 NBR-55 N002

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	1,50



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	2,50 mm
Diamètre de la tête Dk	1,8 mm
Diamètre intérieur d	1,20 mm
Allongement du ressort Z	0,1 mm
Diamètre Ds	1,5 mm
Diamètre Dmax(S)	1,8 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction PFG 1.5 NBR-55 N002

Art.-Nr.: 10.01.01.00002

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 002
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	2,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	0,06 N
Volume	0,003 cm ³
Taille	1,50
Famille de produits	PFG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00002

**Fin de série**

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2026**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif **10.01.01.13937 SUF 1.5 NBR-55 SC010**

**Données de commande accessoires 10.01.01.00002**

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N002 M3-AG DN70	10.01.01.00314

