





PFG 1 SI-55 N001

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	1,00
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	1,60 mm
Diametro della testa Dk	1,2 mm
Diametro interno d	0,80 mm
Freccia elastica Z	0,1 mm
Diametro Ds	1,0 mm
Diametro Dmax(S)	1,2 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione PFG 1 SI-55 N001

Art.-Nr.: 10.01.01.00021

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 001
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	2,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	0,03 N
Peso	0,10 g
Volume	0,001 cm ³
Misura	1,00
Famiglia di prodotti	PFG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00021

**Articolo fuori produzione**

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2026**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo **10.01.01.13958 SUF 1 SI-55 SC010**

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.00021**

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N001 M3-AG DN40
	10.01.01.00315

