Ventouse plate (ronde)

PFG 3.5 SI-55 N003

Art.-Nr.: 10.01.01.00024

PFG 3.5 SI-55 N003

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	3,50
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA



Données de construction PFG 3.5 SI-55 N003

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	1,50 mm
Hauteur H	4,00 mm
Diamètre de la tête Dk	4,2 mm
Diamètre intérieur d1	3,0 mm
Diamètre intérieur d	2,00 mm
Allongement du ressort Z	0,5 mm
Diamètre Ds	3,5 mm
Hauteur H3	2,50 mm
Diamètre Dmax(S)	4,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ronde)

PFG 3.5 SI-55 N003

Art.-Nr.: 10.01.01.00024

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 003
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	7,5 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	0,42 N
Volume	0,015 cm^3
Taille	3,50
Famille de produits	PFG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.01.00024**

Données de commande des accessoires 10.01.01.00024

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N003 M3-AG DN100	10.01.01.00316

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr