




PFG 15 SI-55 N005

Technische Daten

Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	15,00
Materialeigenschaft	FDA-fähig



Konstruktionsdaten PFG 15 SI-55 N005

Konstruktionsdaten

Höhe H2	2,60 mm
Höhe H	8,00 mm
Kopfdurchmesser Dk	12,2 mm
Innendurchmesser d1	7,8 mm
Innendurchmesser d	4,50 mm
Federweg Z	1,9 mm
Durchmesser Ds	15,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	17,5 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00031

**Technische Daten**

Nippelfamilie	N 005
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	12,5 mm
Saugkraft (-600mbar)	9,00 N
Gewicht	0,70 g
Volumen	0,432 cm ³
Baugröße	15,00
Produktfamilie	PFG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Bestelldaten Zubehör 10.01.01.00031**

Typ		Artikelnummer
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N005 G1/8-AG DN200	10.01.01.03529
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N005 G1/8-IG DN200	10.01.01.03521

