

Плоская присоска (круглая)
PFG 40 PU-55 N007




Art.-Nr.: 10.01.01.00056



PFG 40 PU-55 N007

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Полиуретан PU
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	40.00



Конструктивные данные PFG 40 PU-55 N007

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	7.00 mm
Высота H	14.00 mm
Диаметр головки Dk	24.3 mm
Внутренний диаметр d1	11.0 mm
Внутренний диаметр d	6.00 mm
Ход пружины Z	3.5 mm
Диаметр Ds	40.0 mm
Диаметр Dmax(S)	43.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00056

Плоская присоска (круглая)
PFG 40 PU-55 N007



Art.-Nr.: 10.01.01.00056



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 007
Материал присоски	Полиуретан PU
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	50.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	57.70 N
Вес	7.3 g
Объем	3.912 cm ³
размер	40.00
Семейство продуктов	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00056



Discontinued item

The product family will be discontinued and is available until **31.12.2025**
Starting from this time, the article can no longer be ordered.
alternative article



Заказать аксессуары для данных **10.01.01.00056**

Тип		Artikelnummer
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N007 G1/8-AG DN240	10.01.01.03531
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N007 G1/8-IG DN350	10.01.01.03523
Чехол присоски	SU 40	10.01.01.12856



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00056