

Ventosa plana (redonda)

## PFG 40 PU-55 N007


Art.-Nr.: 10.01.01.00056



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	40,00

PFG 40 PU-55 N007



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	7,00 mm
Altura H	14,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	24,3 mm
Diámetro interior d1	11,0 mm
Diámetro interior d	6,00 mm
Recorrido de resorte Z	3,5 mm
Diámetro Ds	40,0 mm
Diámetro Dmax(S)	43,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño PFG 40 PU-55 N007



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00056](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00056)

Ventosa plana (redonda)

## PFG 40 PU-55 N007



Art.-Nr.: 10.01.01.00056



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 007
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	50,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	57,70 N
Peso	7,3 g
Volumen	3,912 cm <sup>3</sup>
Tamaño	40,00
Familia de productos	PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.00056](http://www.schmalz.com/10.01.01.00056)



### Artículo descatalogado

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2025**  
A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.  
artículo alternativo



### Pedir accesorios de datos 10.01.01.00056

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N007 G1/8-AG DN240	10.01.01.03531
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N007 G1/8-IG DN350	10.01.01.03523
Funda para ventosa	SU 40	10.01.01.12856



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00056](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00056)