


PFYN 50 SI-55 G1/8-AG

Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri PFYN 50 SI-55 G1/8-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	50,00
Vakum bağlantısı	G1/8"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	20,00 mm
Nominal çap dn	2,40 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	4,0 mm
Çap Ds	50,0 mm
Çap Dmax(S)	53,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.00161

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	75,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	91,00 N
Ağırlık	15,30 g
Cilt	7,000 cm ³
Boyut	50,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00161

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.00161**

Typ	Ürün numarası
Vantuz kapağı	SU 50
	10.01.01.12837

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.00161**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N008 G1/8-AG DN350
	10.01.01.03532

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.00161**

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 50 SI-55 N008
	10.01.01.00037

