



PFYN 20 PU-55 G1/8-AG


Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP

Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	20,00
Vakum bağlantısı	G1/8"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum



Tasarım verileri PFYN 20 PU-55 G1/8-AG

Tasarım verileri

Yükseklik H	15,00 mm
Nominal çap dn	2,00 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	2,2 mm
Çap Ds	20,0 mm
Çap Dmax(S)	23,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Düz vantuz (yuvarlak)

PFYN 20 PU-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.00170



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	15,50 N
Ağırlık	5,60 g
Cilt	0,800 cm ³
Boyut	20,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.00170

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N006 G1/8-AG DN200
	10.01.01.03530



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.00170

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 20 PU-55 N006
	10.01.01.00052



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00170