




PFYN 200 SI-55 G1/2-IG


Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	200,00
Vakum bağlantısı	G1/2"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum



Tasarım verileri PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	50,50 mm
Nominal çap dn	13,50 mm
Diş G1	G1/2"-F
Diş uzunluğu LG1	13,0 mm
Yay stroku Z	13,0 mm
Çap Ds	193,0 mm
Çap Dmax(S)	222,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.00342



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	400,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	1.498,00 N
Ağırlık	784,60 g
Cilt	427,000 cm ³
Boyut	200,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00342



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.00342

Typ	Ürün numarası
Vantuz kapağı	SU 210
	10.01.01.12439



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.00342

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel (inst)	SA-NIP N010 G1/2-IG
	10.01.01.00796



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.00342

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 200 SI-55 N010
	10.01.01.00336

