


Art.-Nr.: 10.01.01.00348



SGA 9 SI-55 N028

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	9.00



デザインデータ SGA 9 SI-55 N028

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	2.00 mm
高さ H	12.00 mm
ヘッド径 Dk	9.0 mm
内径d1	7.0 mm
内径d	5.00 mm
スプリングストロークZ	1.5 mm
径 Ds	8.0 mm
高さ H3	4.00 mm
径 Dmax(S)	9.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

フラット真空吸着パッド SGA 9 SI-55 N028



Art.-Nr.: 10.01.01.00348

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	10.0 mm
吸着力 (-600mbar)	2.10 N
質量	0.4 g
ボリューム	0.200 cm ³
サイズ	9.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.00348

データアクセサリを注文する 10.01.01.00348

Typ		Artikelnummer
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N028 M5-AG DN200	10.01.01.00753
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N028 M5-IG DN200	10.01.01.00813