

Aspiratore piatto (tondo)

## PFG 50 VU1-72 N011




Art.-Nr.: 10.01.01.00424



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Misura	50,00

PFG 50 VU1-72 N011



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	8,00 mm
Altezza H	17,00 mm
Diametro della testa Dk	18,0 mm
Diametro interno d1	13,0 mm
Diametro interno d	8,00 mm
Freccia elastica Z	4,5 mm
Diametro Ds	49,0 mm
Altezza H3	11,00 mm
Diametro Dmax(S)	53,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione PFG 50 VU1-72 N011



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00424](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00424)

1

Art.-Nr.: 10.01.01.00424

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	75,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	95,00 N
Peso	7,0 g
Volume	6,912 cm <sup>3</sup>
Misura	50,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.00424](http://www.schmalz.com/10.01.01.00424)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.00424**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N011 G1/4-AG DN350	10.01.01.10663
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N011 G1/4-IG DN350	10.01.01.00412

