


Art.-Nr.: 10.01.01.00456



SGO 4x2 NBR-55 N003

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ (LxW)	4x2



デザインデータ SGO 4x2 NBR-55 N003

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	1.50 mm
高さ H	6.00 mm
ヘッド径 Dk	6.0 mm
呼び径 dn	1.20 mm
内径d	1.50 mm
スプリングストロークZ	0.5 mm
真空パッド幅 Bs	2.00 mm
Ls	4.00 mm
Lmax.(S)	4.50 mm
Bmax(S)	2.50 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.01.00456



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	0.40 N
質量	0.10 g
製品ファミリー	SGO
サイズ (LxW)	4x2

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.00456



発注データ アクセサリ 10.01.01.00456

Typ	本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N003 M3-AG DN100
	10.01.01.00316

