


Art.-Nr.: 10.01.01.00456



SGO 4x2 NBR-55 N003

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensione (lxl)	4x2



Dati di costruzione SGO 4x2 NBR-55 N003

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	1,50 mm
Altezza H	6,00 mm
Diametro della testa Dk	6,0 mm
Diametro nominale dn	1,20 mm
Diametro interno d	1,50 mm
Freccia elastica Z	0,5 mm
Larghezza ventosa Bs	2,00 mm
Ls	4,00 mm
Lmax.(S)	4,50 mm
Bmax(S)	2,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Aspiratore piatto (ovale)

SGO 4x2 NBR-55 N003



Art.-Nr.: 10.01.01.00456



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	0,40 N
Peso	0,10 g
Famiglia di prodotti	SGO
Dimensione (lxl)	4x2

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00456



Dati di ordinazione accessori 10.01.01.00456

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N003 M3-AG DN100 10.01.01.00316



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00456