

Art.-Nr.: 10.01.01.00521




PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG

Присоска PFYN VU1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа PFG VU 1 – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска PFG VU1, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Вулколан VU1
Твердость материала [Shore A]	72.0 Shore A
размер	50.00
Соединение	G1/4"-M
Материал ниппеля	алюминий

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	22.00 mm
Номинальный диаметр dn	3.50 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	10.0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17.0 mm
Ход пружины Z	4.5 mm
Диаметр Ds	50.0 mm
Диаметр Dmax(S)	53.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00521



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 011
Материал присоски	Вулкolan VU1
Твердость материала [Shore A]	72.0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6.0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	95.00 N
Вес	14.9 g
Объем	6.000 cm ³
размер	50.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	PFYN

Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00521

Данные для заказа запасных частей 10.01.01.00521

Тип	Artikelnummer
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N011 G1/4-AG DN350 10.01.01.10663



Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей 10.01.01.00521

Тип	Artikelnummer
Плоская присоска (круглая)	PFG 50 VU1-72 N011 10.01.01.00424

