




PFYN 95 VU1-72 G1/4-IG

Der Sauggreifer PFYN VU1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Sauger vom Typ PFG VU1 – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG VU1, Anschlussnippel SA-NIP



Konstruktionsdaten PFYN 95 VU1-72 G1/4-IG

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Materialhärte [Shore A]	72,0 Shore A
Baugröße	95,00
Anschluss	G1/4"-IG
Nippelwerkstoff	Aluminium

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	40,00 mm
Nenndurchmesser dn	6,00 mm
Gewinde G1	G1/4"-IG
Gewindelänge LG1	12,0 mm
Schlüsselweite SW1	22,0 mm
Federweg Z	6,0 mm
Durchmesser Ds	95,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	101,0 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3



Flachsauggreifer (rund)

PFYN 95 VU1-72 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00525



Technische Daten

Attribut	Wert
Nippelfamilie	N 012
Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Materialhärte [Shore A]	72,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	140,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	350,00 N
Gewicht	77,70 g
Volumen	42,000 cm ³
Baugröße	95,00
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	PFYN

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.01.00525



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.01.00525

Typ	Artikelnummer
Saugeranschlussnippel	10.01.01.00528
Flachsauger (rund)	10.01.01.00430



Bestelldaten Verschleißteile 10.01.01.00525

Typ	Artikelnummer
Flachsauger (rund)	10.01.01.00430



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00525

2