

Art.-Nr.: 10.01.01.00547




PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG

La ventosa PFYN VU1 (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo PFG VU1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG VU1, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Misura	50,00
Connessione	G1/4"-IG
Materiale del nipplo	Alluminio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	32,00 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	4,5 mm
Diametro Ds	50,0 mm
Diametro Dmax(S)	53,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00547

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippi	N 011
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	75,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	95,00 N
Peso	14,2 g
Volume	6,000 cm ³
Misura	50,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFYN

Nota: tolleranze dimensionali ammesse per i pezzi in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00547**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.00547**

Typ		codice articolo
Niplo di collegamento ventosa	SA-NIP N011 G1/4-IG DN350	10.01.01.00412
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 50 VU1-72 N011	10.01.01.00424

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.00547**

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 50 VU1-72 N011	10.01.01.00424

