

Art.-Nr.: 10.01.01.00550



PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Tamaño	30,00
Conexión	G1/8"-MA
Material de la boquilla	Aluminio

La ventosa PFYN VU1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo PFG VU1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa PFG VU1, boquilla de conexión SA-NIP



Datos de diseño PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	18,00 mm
Diámetro nominal dn	2,00 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	3,0 mm
Diámetro Ds	30,0 mm
Diámetro Dmax(S)	31,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00550

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 007
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	30,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	32,00 N
Peso	6,4 g
Volumen	1,700 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	PFYN

Nota: Tolerancias dimensionales admisibles para piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

**Documentación adicional**Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00550**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.00550**

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N007 G1/8-AG DN240	10.01.01.03531
Ventosa plana (redonda)	PFG 30 VU1-72 N007	10.01.01.00549

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.01.00550**

Typ		n
Ventosa plana (redonda)	PFG 30 VU1-72 N007	10.01.01.00549

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00550