

Art.-Nr.: 10.01.01.00556



PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Misura	15,00
Connessione	G1/8"-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

La ventosa PFYN VU1 (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo PFG VU1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG VU1, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	14,50 mm
Diametro nominale dn	2,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	1,5 mm
Diametro Ds	14,5 mm
Diametro Dmax(S)	17,5 mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3	



Ventosa piatta (tonda)

PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.00556



Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 005
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	12,5 mm
Forza di presa (-600 mbar)	8,50 N
Peso	6,4 g
Volume	0,500 cm ³
Misura	15,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFYN

Nota: tolleranze dimensionali ammesse per i pezzi in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00556



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.00556

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N005 G1/8-AG DN200	10.01.01.03529



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.00556

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 15 VU1-72 N005	10.01.01.00555



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00556