




PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG

Vantuz PFYN VU1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- PFG VU 1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG VU1, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72,0 Shore A
Boyut	15,00
Bağlantı	G1/8"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	14,50 mm
Nominal çap dn	2,00 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	1,5 mm
Çap Ds	14,5 mm
Çap Dmax(S)	17,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Düz vantuz (yuvarlak)

PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.00556



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 005
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]	72,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	12,5 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	8,50 N
Ağırlık	6,40 g
Cilt	0,500 cm ³
Boyut	15,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	PFYN

Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00556



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.00556

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N005 G1/8-AG DN200
	10.01.01.03529



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.00556

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 15 VU1-72 N005
	10.01.01.00555



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00556