

Art.-Nr.: 10.01.01.00557

**Datos técnicos**


Atributo	Valor
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Tamaño	15,00
Conexión	G1/8"-HE
Material de la boquilla	Aluminio

PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG

La ventosa PFYN VU1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo PFG VU1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa PFG VU1, boquilla de conexión SA-NIP

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Altura H	25,50 mm
Diámetro nominal dn	2,00 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	9,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	1,5 mm
Diámetro Ds	14,5 mm
Diámetro Dmax(S)	17,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00557

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 005
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	12,5 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	8,50 N
Peso	7,7 g
Volumen	0,500 cm <sup>3</sup>
Tamaño	15,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	PFYN

Nota: Tolerancias dimensionales admisibles para piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

**Documentación adicional**Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.00557](http://www.schmalz.com/10.01.01.00557)**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.00557**

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N005 G1/8-IG DN200	10.01.01.03521
Ventosa plana (redonda)	PFG 15 VU1-72 N005	10.01.01.00555

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.01.00557**

Typ		n
Ventosa plana (redonda)	PFG 15 VU1-72 N005	10.01.01.00555

