フラット真空吸着パッド

SGA 13 PU-55 N029

Art.-Nr.: 10.01.01.00571

SGA 13 PU-55 N029

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	13.00



デザインデータ SGA 13 PU-55 N029

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	1.80 mm
高さ H	11.50 mm
ヘッド径 Dk	14.8 mm
内径d1	11.9 mm
内径d	8.80 mm
スプリングストロークZ	2.0 mm
径 Ds	12.0 mm
高さ H3	3.60 mm
径 Dmax(S)	13.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SGA 13 PU-55 N029

Art.-Nr.: 10.01.01.00571

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径（凸部）	12.5 mm
吸着力（-600mbar）	4.70 N
質量	1.3 g
ボリューム	0.441 cm^3
サイズ	13.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと： **www.schmalz.co.jp/10.01.01.00571**

データアクセサリーを注文する 10.01.01.00571

Typ		Artikelnummer
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N029 G1/8-AG DN350	10.01.01.00816
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N029 G1/8-IG DN350	10.01.01.00815

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp