

Art.-Nr.: 10.01.01.00608




PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

La ventosa PFYN VU1 (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo PFG VU1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG VU1, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Misura	60,00
Connessione	G1/4"-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	23,50 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Diametro Ds	60,0 mm
Diametro Dmax(S)	67,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Ventosa piatta (tonda)

PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.00608



Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippi	N 011
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	75,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	130,00 N
Peso	21,1 g
Volume	15,000 cm ³
Misura	60,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFYN

Nota: tolleranze dimensionali ammesse per i pezzi in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00608



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.00608

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N011 G1/4-AG DN350	10.01.01.10663



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.00608

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 60 VU1-72 N011	10.01.01.00606



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00608