




PFG 3.5 SI-CO-55 N003

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	3,50



Konstruktionsdaten PFG 3.5 SI-CO-55 N003

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H2	1,50 mm
Höhe H	4,00 mm
Kopfdurchmesser Dk	4,2 mm
Innendurchmesser d1	3,0 mm
Innendurchmesser d	2,00 mm
Federweg Z	0,5 mm
Durchmesser Ds	3,5 mm
Höhe H3	2,50 mm
Durchmesser Dmax(S)	4,0 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00752



Technische Daten

Attribut	Wert
Nippelfamilie	N 003
Saugerwerkstoff	Silikon SI-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	7,5 mm
Saugkraft (-600mbar)	0,42 N
Volumen	0,015 cm ³
Baugröße	3,50
Produktfamilie	PFG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.01.00752



Bestelldaten Zubehör 10.01.01.00752

Typ	Artikelnummer
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N003 M3-AG DN100
	10.01.01.00316

