


Art.-Nr.: 10.01.01.00787



SGP 30 NK-40 N033

## 技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	40.0 Shore A
サイズ	30.00



デザインデータ SGP 30 NK-40 N033

## デザインデータ

属性	価値
高さ H2	15.70 mm
高さ H	22.20 mm
ヘッド径 Dk	15.6 mm
内径 d	11.20 mm
スプリングストローク Z	2.0 mm
径 Ds	30.0 mm
径 Dmax(S)	32.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

# フラット真空吸着パッド SGP 30 NK-40 N033



Art.-Nr.: 10.01.01.00787

## 技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 033
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	40.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	19.00 N
質量	3.1 g
ボリューム	3.000 cm <sup>3</sup>
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGP

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.00787](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00787)

## データアクセサリを注文する 10.01.01.00787

Typ		Artikelnummer
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N033 G1/4-AG DN550	10.01.01.00818
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N033 G1/4-IG DN550	10.01.01.00817