


Ventosa plana (redonda)

SGP 35 NK-40 N034


Art.-Nr.: 10.01.01.00788



SGP 35 NK-40 N034

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	40,0 Shore A
Tamaño	35,00



Datos de diseño SGP 35 NK-40 N034

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	14,80 mm
Altura H	23,50 mm
Diámetro de la cabeza Dk	16,5 mm
Diámetro interior d	10,00 mm
Recorrido de resorte Z	0,5 mm
Diámetro Ds	30,2 mm
Diámetro Dmax(S)	35,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00788

Art.-Nr.: 10.01.01.00788

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 034
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	40,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	31,00 N
Peso	6,4 g
Volumen	2,800 cm ³
Tamaño	35,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGP

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00788

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.00788**

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N034 G1/4-AG DN550	10.01.01.00820
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N034 G1/4-IG DN550	10.01.01.00819

