

Art.-Nr.: 10.01.01.00788




SGP 35 NK-40 N034

## 技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	40.0 Shore A
サイズ	35.00

## デザインデータ



属性	価値
高さ H2	14.80 mm
高さ H	23.50 mm
ヘッド径 Dk	16.5 mm
内径 d	10.00 mm
スプリングストローク Z	0.5 mm
径 Ds	30.2 mm
径 Dmax(S)	35.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SGP 35 NK-40 N034

Art.-Nr.: 10.01.01.00788


 技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 034
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	40.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	31.00 N
質量	6.4 g
ボリューム	2.800 cm <sup>3</sup>
サイズ	35.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGP

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。


 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.00788](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.00788)


 データアクセサリを注文する 10.01.01.00788

Typ		Artikelnummer
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N034 G1/4-AG DN550	10.01.01.00820
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N034 G1/4-IG DN550	10.01.01.00819