

Art.-Nr.: 10.01.01.00800



SGAN 7 PU-60 M5-AG


真空パッド SGAN: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SGA: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SGA、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	7.00
接続	M5-M



デザインデータ SGAN 7 PU-60 M5-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	17.00 mm
呼び径 dn	2.00 mm
スレッドG1	M5-M
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストロークZ	1.0 mm
径 Ds	7.0 mm
径 Dmax(S)	7.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.01.00800

 技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	N 028
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	2.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	7.5 mm
吸着力 (-600mbar)	1.60 N
質量	2.1 g
ポリウム	0.186 cm ³
サイズ	7.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGAN

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.00800

 スペアパーツの注文データ 10.01.01.00800

Typ	Artikelnummer
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N028 M5-AG DN200 10.01.01.00753

 摩耗部品の注文データ 10.01.01.00800

Typ	Artikelnummer
フラット真空吸着パッド	SGA 7 PU-55 N028 10.01.01.00570