

Art.-Nr.: 10.01.01.00804



SGAN 9 PU-60 M5-AG


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	9,00
Connessione	M5-AG

La ventosa SGAN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo SGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGA, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione SGAN 9 PU-60 M5-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	17,00 mm
Diametro nominale dn	2,00 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	1,5 mm
Diametro Ds	8,0 mm
Diametro Dmax(S)	9,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00804

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 028
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	2,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	10,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	2,10 N
Peso	2,2 g
Volume	0,200 cm ³
Misura	9,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGAN

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00804

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.00804**

Typ	codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N028 M5-AG DN200 10.01.01.00753

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.00804**

Typ	codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	SGA 9 PU-60 N028 10.01.01.00569

