

Ventosa piatta (tonda)

SGAN 16 SI-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.00809




SGAN 16 SI-55 G1/8-IG

La ventosa SGAN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo SGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGA, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione SGAN 16 SI-55 G1/8-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	16,00
Connessione	G1/8"-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	25,00 mm
Diametro nominale dn	3,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	2,0 mm
Diametro Ds	15,0 mm
Diametro Dmax(S)	17,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00809

1

Ventosa piatta (tonda)

SGAN 16 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00809



Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippali	N 029
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	15,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	6,90 N
Peso	6,50 g
Volume	0,607 cm ³
Misura	16,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGAN

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00809



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.00809

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	10.01.01.00815



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.00809

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.00452



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00809

2