

Ventouse plate (ronde)

SGAN 16 PU-60 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.00812




SGAN 16 PU-60 G1/8-AG

La ventouse SGAN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGA - pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGA, insert de connexion SA-NIP



Données de construction SGAN 16 PU-60 G1/8-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	16,00
Connexion	G1/8"-M

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	17,00 mm
Diamètre nominal dn	3,00 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	2,0 mm
Diamètre Ds	15,0 mm
Diamètre Dmax(S)	17,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00812

Ventouse plate (ronde)

SGAN 16 PU-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.00812



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 029
Matière de la ventouse	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	15,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	6,90 N
Poids propre	5,70 g
Volume	0,607 cm ³
Taille	16,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGAN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00812



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.00812

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	10.01.01.00816



Données de commande pièces d'usure 10.01.01.00812

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	10.01.01.00572



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00812

2