

Art.-Nr.: 10.01.01.01095



DR-SPU 250 SI-60


### 技術資料

真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	250.00

### デザインデータ

高さ H	24.50 mm
d2	199.2 mm
スプリングストロークZ	4.5 mm
径 Ds	250.0 mm
径 Dmax(S)	252.4 mm

注記：DIN ISO 3302-1 M3に準拠したゴム部分の許容寸法公差。



デザインデータ DR-SPU 250 SI-60

### 技術資料

真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
質量	277.00 g
サイズ	250.00
製品ファミリー	DR-SPU