

Art.-Nr.: 10.01.01.01100




DR-SPU 125 SI-60

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | シリコンゴム SI    |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| サイズ          | 125.00       |

## デザインデータ



| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| 高さ H        | 23.50 mm |
| d2          | 83.0 mm  |
| スプリングストロークZ | 5.5 mm   |
| 径 Ds        | 125.0 mm |
| 径 Dmax(S)   | 126.0 mm |

注記：DIN ISO 3302-1 M3に準拠したゴム部分の許容寸法公差。

デザインデータ DR-SPU 125 SI-60



## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | シリコンゴム SI    |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| 質量           | 70.2 g       |
| サイズ          | 125.00       |
| 製品ファミリー      | DR-SPU       |

SPU用交換用ゴム

## DR-SPU 125 SI-60



Art.-Nr.: 10.01.01.01100



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.01100](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01100)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.01100](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.01100)