


Art.-Nr.: 10.01.01.01111



DR-SPU 160 NBR-55

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	160,00



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	24,50 mm
d2	109,2 mm
Recorrido de resorte Z	4,5 mm
Diámetro Ds	160,0 mm
Diámetro Dmax(S)	162,5 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño DR-SPU 160 NBR-55



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	158,6 g
Tamaño	160,00
Familia de productos	DR-SPU



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01111

Junta anular p. placa ventosa SPU

DR-SPU 160 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.01.01111



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.01111



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01111