


Art.-Nr.: 10.01.01.01132




DR-SPU 300 SI-55

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	300.00

デザインデータ



属性	価値
高さ H	25.50 mm
d2	249.2 mm
スプリングストロークZ	4.5 mm
径 Ds	300.0 mm
径 Dmax(S)	302.4 mm

注記：DIN ISO 3302-1 M3に準拠したゴム部分の許容寸法公差。

デザインデータ DR-SPU 300 SI-55



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
質量	398.5 g
サイズ	300.00
製品ファミリー	DR-SPU

SPU用交換用ゴム

DR-SPU 300 SI-55



Art.-Nr.: 10.01.01.01132



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.01132



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.01132