

Art.-Nr.: 10.01.01.01138



Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	400,00
Connessione	G1/2"-IG

SPU 400 NBR-55 G1/2-IG

La piastra aspirante SPU (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Anello di tenuta del tipo DR-SPU – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Piastra portante in alluminio con diverse filettature
- Complementi del prodotto (opzionale): valvola ad impulsi, attacco di sgancio, labbro di tenuta largo

Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SPU, valvola ad impulsi TV



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	86,00 mm
Altezza H1	29,00 mm
Altezza H	28,50 mm
d2	349,0 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	15,5 mm
Filettatura G2	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	17,0 mm
Misura del foro d3	315,0 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SPU 400 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.01138

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	12,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	6.500,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	6.780,00 N
Peso	3.900,0 g
Volume	890,000 cm ³
Misura	400,00
Forza di presa d2	5.870,00 N
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SPU

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.01138

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.01138**

Typ		codice articolo
Anello tenuta piastra aspiraz. SPU	DR-SPU 400 NBR-55	10.01.01.01136

