

Piastra di aspirazione (tonda)

SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV



Art.-Nr.: 10.01.01.01150



Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	210,00
Connessione	G1/2 "-IG

SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV


La piastra aspirante SPU (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Anello di tenuta del tipo DR-SPU – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Piastra portante in alluminio con diverse filettature
- Complementi del prodotto (opzionale): valvola ad impulsi, attacco di sgancio, labbro di tenuta largo

Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SPU, valvola ad impulsi TV



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01150

**Dati di costruzione**

Lunghezza L2	36,50 mm
Altezza H1	51,00 mm
Altezza H	25,00 mm
d2	163,0 mm
Diametro interno d	34,00 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	13,5 mm
Filettatura G2	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG2	13,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	6,0 mm
Freccia elastica Z	5,0 mm
Diametro Ds	210,0 mm
Diametro Dmax(S)	220,0 mm
Filettatura G3	G1/8"-IG

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	750,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	1.870,00 N
Peso	840,0 g
Volume	192,000 cm ³
Misura	210,00
Forza di presa d2	1.250,00 N
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SPU

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.01150**

Typ	Numero articolo
Copertura per ventosa	SU 210
	10.01.01.12439



Piastra di aspirazione (tonda)

SPU 210 SI-60 G1/2-IG TV



Art.-Nr.: 10.01.01.01150



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.01150

Typ		Numero articolo
Valvola ad impuls	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.01150

Typ		Numero articolo
Anello tenuta piastra aspiraz. SPU	DR-SPU 210 SI-60	10.01.01.01090



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01150