

Art.-Nr.: 10.01.01.01189




SPC 250 NBR-55 G1/2-IG

真空パッド SPC: パッドにプレートが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド DR-SPC: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- サポートプレート (ネジ加工済み)
- オプション: タッチバルブ

スペアパーツ: 交換用ゴム DR-SPC、タッチバルブ



デザインデータ SPC 250 NBR-55 G1/2-IG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	250.00
接続	G1/2-IG

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	76.00 mm
高さ H1	26.50 mm
高さ H	25.00 mm
d2	203.0 mm
内径d	34.00 mm
スレッドG1	G1/2"-F
グリッパーの長さ LG1	13.5 mm
スレッドG2	G1/2-F
グリッパーの長さ LG2	15.0 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	178.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.01.01189



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	12.0 mm
吸着力 (-600mbar)	2540.00 N
質量	1330.0 g
ボリューム	387.994 cm ³
サイズ	250.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SPC

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリップバーの長さが約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.01189



データアクセサリを注文する 10.01.01.01189

Typ	Artikelnummer
保護カバー	PC 250 10.01.01.13090



スペアパーツの注文データ 10.01.01.01189

Typ	Artikelnummer
SPC用交換用ゴム	DR-SPC 33 HNBR-65 10.01.01.11371



摩耗部品の注文データ 10.01.01.01189

Typ	Artikelnummer
SPC用交換用ゴム	DR-SPC 250 NBR-55 10.01.01.01192


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.01189