



Art.-Nr.: 10.01.01.01190



DR-SPC 160 NBR-55

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	160,00
Altezza H	24,50 mm



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	24,50 mm
d2	109,2 mm
Freccia elastica Z	4,5 mm
Diametro Ds	160,0 mm
Diametro Dmax(S)	168,0 mm
Misura del foro d5	55,0 mm

Dati di costruzione DR-SPC 160 NBR-55



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Peso	147,3 g
Misura	160,00

Anello tenuta piastra aspiraz. SPC

DR-SPC 160 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.01.01190



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.01190



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01190