

Art.-Nr.: 10.01.01.01190




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	160,00
Hauteur H	24,50 mm

DR-SPC 160 NBR-55

Données de construction



Attribut	Valeur
Hauteur H	24,50 mm
d2	109,2 mm
Allongement du ressort Z	4,5 mm
Diamètre Ds	160,0 mm
Diamètre Dmax(S)	168,0 mm
Taille du trou d5	55,0 mm

Données de construction DR-SPC 160 NBR-55



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Poids propre	147,3 g
Taille	160,00



Bague d'étanch. p. vent. plate SPC

DR-SPC 160 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.01.01190



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.01190



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01190