



Art.-Nr.: 10.01.01.01192



DR-SPC 250 NBR-55

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	250,00
Altura H	24,50 mm



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	24,50 mm
d2	199,2 mm
Recorrido de resorte Z	4,5 mm
Diámetro Ds	250,0 mm
Diámetro Dmax(S)	258,0 mm
Tamaño del orificio d5	55,0 mm

Datos de diseño DR-SPC 250 NBR-55



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Peso	317,0 g
Tamaño	250,00



Junta anular p. placa ventosa SPC

DR-SPC 250 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.01.01192



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.01192



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01192