

Art.-Nr.: 10.01.01.01210



SPU 250 SI-60 G1/2-IG TV


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	250,00
Connexion	G1/2"-F

La ventouse plate SPU (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Bagues d'étanchéité de type DR-SPU – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages
- Eléments complémentaires en option : palpeur mécanique, lèvre d'étanchéité inclinée, insert d'arrachement

Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPU, palpeur mécanique TV



Art.-Nr.: 10.01.01.01210

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	12,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	2.200,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	2.650,00 N
Poids propre	1.400,0 g
Volume	371,000 cm ³
Taille	250,00
Force d'aspiration d2	1.940,00 N
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPU

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.01210

**Données de commande des accessoires 10.01.01.01210**

Typ	num
Couverture pour ventouse	SU 280 10.01.01.12485

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.01210**

Typ	num
Palpeur mécanique	TV G1/2-AG 13 10.05.10.00038

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.01210**

Typ	num
Bague d'étanch. p. vent. plate SPU	DR-SPU 250 SI-60 10.01.01.01095

