Ventouse plate (ronde)

SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Art.-Nr.: 10.01.01.01211



SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	250,00
Connexion	G1/2-IG

La ventouse plate SPC (bague d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Bague d'étanchéité intérieure et extérieure de type DR-SPC - pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages
- Eléments complémentaires en option : palpeur mécanique

Pièces de rechange disponibles : bague d'étanchéité DR-SPC, palpeur mécanique



Données de construction SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	76,00 mm
Hauteur H1	67,00 mm
Hauteur H	25,00 mm
d2	203,0 mm
Diamètre intérieur d	34,00 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	13,5 mm
Filetage G2	G1/2"-M
Longueur du filetage LG2	16,0 mm
Longueur du filetage LG3	12,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse plate (ronde)

SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Art.-Nr.: 10.01.01.01211

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	12,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	2.540,00 N
Poids propre	1.360,0 g
Volume	387,994 cm^3
Taille	250,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPC

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.01.01211**

Données de commande des accessoires 10.01.01.01211

Typ		num
Housses de protection	PC 250	10.01.01.13090
Palpeur mécanique	TV G1/2-AG 13	10.05.10.00038

Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.01211

Typ		num
Bague d'étanch. p. vent. plate SPC	DR-SPC 33 HNBR-65	10.01.01.11371

Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.01211

Typ		num
Bague d'étanch. p. vent. plate SPC	DR-SPC 250 NBR-55	10.01.01.01192

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr