

SA-NIP N008 G1/8-IG DN350


Art.-Nr.: 10.01.01.03524



SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Технические данные

Attribute	Value
Материал	алюминий
Номинальный размер	3,50 mm
Длина L1	25,00 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Размер ключа SW2	4,0 mm
Длина посадки	16,00 mm



Конструктивные данные SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	25,00 mm
Длина L2	7,00 mm
Длина L	16,00 mm
Наружный диаметр D2	8,5 mm
Наружный диаметр D	14,00 mm
Номинальный диаметр dn	3,50 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	9,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Размер ключа SW2	4,0 mm



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 008
Вес	6,7 g
Материал	алюминий



Соединительный ниппель для вакуумной присоски

SA-NIP N008 G1/8-IG DN350



Art.-Nr.: 10.01.01.03524



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.03524



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.03524

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	PFG 50 FPM-65 N008	10.01.01.00077
Плоская присоска (круглая)	PFG 50 HT1-60 N008	10.01.01.11168
Плоская присоска (круглая)	PFG 50 NBR-CO-55 N008	10.01.01.10342
Плоская присоска (круглая)	PFG 50 NBR-55 N008	10.01.01.00017
Плоская присоска (круглая)	PFG 50 PU-55 N008	10.01.01.00057
Плоская присоска (круглая)	PFG 50 SI-55 N008	10.01.01.00037



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.03524