




PFG 5 SI-CO-55 N004

## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI conduttivo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Misura                          | 5,00                   |



Dati di costruzione PFG 5 SI-CO-55 N004

## Dati di costruzione

| Attributo               | Valore  |
|-------------------------|---------|
| Altezza H2              | 2,00 mm |
| Altezza H               | 6,50 mm |
| Diametro della testa Dk | 7,7 mm  |
| Diametro interno d1     | 6,0 mm  |
| Diametro interno d      | 4,00 mm |
| Freccia elastica Z      | 0,9 mm  |
| Diametro Ds             | 5,0 mm  |
| Altezza H3              | 4,00 mm |
| Diametro Dmax(S)        | 5,5 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.10051

**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Famiglia di nippli              | N 004                  |
| Materiale della ventosa         | Silicone SI conduttivo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Raggio pezzo min. (convesso)    | 7,5 mm                 |
| Forza di presa (-600 mbar)      | 0,75 N                 |
| Peso                            | 0,20 g                 |
| Volume                          | 0,092 cm <sup>3</sup>  |
| Misura                          | 5,00                   |
| Famiglia di prodotti            | PFG                    |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.10051](http://www.schmalz.com/10.01.01.10051)

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.10051**

| Typ                            |                           | Numero articolo |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N004 G1/8-AG DN200 | 10.01.01.03528  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N004 G1/8-IG DN200 | 10.01.01.03520  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N004 M5-AG DN200   | 10.01.01.03526  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N004 M5-IG DN200   | 10.01.01.03518  |

