




PFG 2 NBR-CO-55 N003

Technische Daten

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	2,00



Konstruktionsdaten

Höhe H2	1,50 mm
Höhe H	4,00 mm
Kopfdurchmesser Dk	4,2 mm
Innendurchmesser d1	3,0 mm
Innendurchmesser d	2,00 mm
Federweg Z	0,5 mm
Durchmesser Ds	2,0 mm
Höhe H3	2,50 mm
Durchmesser Dmax(S)	3,0 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Konstruktionsdaten PFG 2 NBR-CO-55 N003

Art.-Nr.: 10.01.01.10063

**Technische Daten**

Nippelfamilie	N 003
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	2,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	0,12 N
Gewicht	0,10 g
Volumen	0,014 cm ³
Baugröße	2,00
Produktfamilie	PFG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Bestelldaten Zubehör 10.01.01.10063**

Typ		Artikelnummer
Saugeranschlussnippel	SA-NIP N003 M3-AG DN100	10.01.01.00316

