

Art.-Nr.: 10.01.01.10181



SGPN 15 NK-40 G1/8-IG


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	40,0 Shore A
Misura	15,00
Attacco del vuoto	G1/8"-IG
Materiale del nipplo	Alluminio

La ventosa SGPN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo SGP – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGP, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione SGPN 15 NK-40 G1/8-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	22,00 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	0,9 mm
Diametro Ds	14,5 mm
Diametro Dmax(S)	15,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Ventosa piatta (tonda)

SGPN 15 NK-40 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.10181



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	40,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	2,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	5,50 N
Peso	4,5 g
Volume	0,278 cm ³
Misura	15,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGPN

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.10181



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.10181

Typ	codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.10181

Typ	codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	SGP 15 NK-40 N016 10.01.01.10318



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10181