


Art.-Nr.: 10.01.01.10317

**Données techniques**


Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Taille	24,00
Raccord de vide	G1/8"-M
Matière de l'insert	Aluminium

SGPN 24 NK-40 G1/8-AG

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP

**Données de construction**

Hauteur H	16,80 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	1,7 mm
Diamètre Ds	24,0 mm
Diamètre Dmax(S)	25,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SGPN 24 NK-40 G1/8-AG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10317

1

Art.-Nr.: 10.01.01.10317

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	11,00 N
Poids propre	5,40 g
Volume	0,851 cm ³
Taille	24,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGPN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.10317**

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735

**Données de commande pièces d'usure 10.01.01.10317**

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde) SGP 24 NK-40 N016	10.01.01.10320

