Aspiratore piatto (tondo)

SGP 15 NK-40 N016

Art.-Nr.: 10.01.01.10318



SGP 15 NK-40 N016

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	40,0 Shore A
Misura	15,00



Dati di costruzione SGP 15 NK-40 N016

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	7,20 mm
Altezza H	10,00 mm
Diametro della testa Dk	9,5 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	0,9 mm
Diametro Ds	14,5 mm
Diametro Dmax(S)	15,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Aspiratore piatto (tondo)

SGP 15 NK-40 N016

Art.-Nr.: 10.01.01.10318

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 016
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	40,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	5,50 N
Peso	0,7 g
Volume	0,278 cm^3
Misura	15,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGP

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.01.10318**

Ordinare gli accessori dati 10.01.01.10318

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it