

Art.-Nr.: 10.01.01.10320




SGP 24 NK-40 N016

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	40.0 Shore A
サイズ	24.00

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	7.30 mm
高さ H	10.80 mm
ヘッド径 Dk	10.5 mm
内径 d	4.50 mm
スプリングストローク Z	1.7 mm
径 Ds	24.0 mm
径 Dmax(S)	25.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SGP 24 NK-40 N016

Art.-Nr.: 10.01.01.10320



技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 016
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	40.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	11.00 N
質量	1.1 g
ボリューム	0.851 cm ³
サイズ	24.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGP

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.10320



データアクセサリを注文する 10.01.01.10320

Typ		Artikelnummer
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.10320