

Art.-Nr.: 10.01.01.10375

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	1,00
Attacco del vuoto	M3-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

PFYN 1 NBR-CO-55 M3-AG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Altezza H	3,60 mm
Diametro nominale dn	0,40 mm
Filettatura G1	M3-AG
Lunghezza della filettatura LG1	3,0 mm
Misura della chiave SW1	5,0 mm
Freccia elastica Z	0,1 mm
Diametro Ds	1,0 mm
Diametro Dmax(S)	1,2 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione PFYN 1 NBR-CO-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.10375

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	2,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	2,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	0,03 N
Peso	1,0 g
Volume	0,001 cm ³
Misura	1,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFYN

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.10375

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.10375**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N001 M3-AG DN40	10.01.01.00315

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.10375**

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 1 NBR-CO-55 N001	10.01.01.10335

